

修订记录

Date	Version	Revision
2025/12/09	3.02.01.15R2	<ol style="list-style-type: none">1. 此固件版本必须从 V3.02.01.12R1 升级2. Measure 测量指令执行的时候关掉调零3. 修复 ROUT:DATA:REMO?指令 bug4. 修复扫描卡测量电流时零偏问题5. 为选配附件 SCD30A 添加了软件选项6. 修改扫描卡 BUG7. 添加 copyright 声明
2023/6/12	3.02.01.12R1	<ol style="list-style-type: none">1. 兼容 EMMC flash 闪存2. 增加温度测量用户自定义冷端补偿。3. 升级到 3.02.XX.XX 版本后不能回退到 3.01.XX.XX 版本
2023/4/25	3.01.01.12R1	<ol style="list-style-type: none">1. 增加和优化手动校准功能2. 解决 socket 通信在多次循环开启/关闭下,可能不响应的问题3. 修正“READ”命令与编程手册描述不符的问题4. 修正按键测试屏幕无提示5. 优化连通性测试蜂鸣器响应速度问题
2021/7/8	3.01.01.10	<ol style="list-style-type: none">1. 增加扫描卡配置的存储调用功能2. 增加扫描卡通道切换时间间隔,避免共通故障。3. 修改优化了卡在开机界面的问题。4. 加载不同机型文件时死机,安全擦除后文件路径异常5. 一些 UI (快速模式下刷新慢,位数不够,显示不全等) 和 SCPI 命令相关缺陷修正问题
2021/2/5	3.01.01.08R1	<ol style="list-style-type: none">1、修改 U 盘存储的个别死机问题2、修改采集功能的一些缺陷3、改善趋势图显示功能4、修改与 easysdm 通信的一些缺陷
2020/1/18	3.01.01.07	<ol style="list-style-type: none">1、增加用户自定义传感器功能

Date	Version	Revision
		2、增加 PT1000 热电阻
		3、增加蜂鸣器音量控制功能
		4、增加趋势图自用自定义时基功能
		5、增加测量数据导出外部 U 盘功能
		6、更改双显的字体大小
2019/1/30	3.01.01.06R2	1、增加 DHCP 功能
		2、增加 Socket 功能。端口号为 5025
		3、修复存储设置时的一个卡机问题
		4、优化二线 10M 欧姆档位校准
		5、增加“ABORT BULK IN”和“INITIATE CLEAR”远 程控制指令
2017/4/06	3.01.01.03	1、增加 U 盘恢复功能
		2、增加校准数据升级功能
		3、解决 DCV 短接的情况下，数据异常值出现问题
		4、修改外部触发的问题
		5、增加 telnet_scpi 功能。端口号为 5024 例如：telnet 192.168.0.10 5024
		6、FPGA 优化 AC 滤波器设计